



Guided Support set FW F L/Z

Toepassing

Met deze supportsets kunnen pijpschoenen met verschillende plaatdiktes geleidend worden gemonteerd. De verschillende varianten van het type Z zijn geschikt voor de aangegeven plaatdiktes (t) en maken het bovendien mogelijk opwaartse krachten op te nemen.

Levering

Uitlevering geschiedt als set bestaande uit 2 geleidingshoeken.

Montage

De geleidingshoeken worden op het Kokerprofiel TP F 80 vastgezet met telkens 2 Zelfdraadsnijdende schroeven FLS F per hoek, zodat per Support set 4 schroeven nodig zijn.

Technische gegevens

Type	Toelaatbare belasting F_y [kN]	Toelaatbaar moment door F_y [kNm]	Toelaatbare belasting F_z [kN]
FW F 80, alle types Z	1,9	0,4	5,0
FW F 80, type L	1,9	-	-

*) Het moment wordt berekend door $M = F_y \times h$, waarbij de toelaatbare belasting F_y niet mag worden overschreden. De maat h wordt gemeten vanaf hart buis tot bovenkant voetplaat.

Voornoemde toelaatbare belastingen zijn vastgesteld aan de hand van belastingproeven overeenkomstig DIN EN 13480-3 Bijlage J.

De gebruikte pijpschoen dient separaat te worden beoordeeld.

Materiaal: Staal , HCP

Type	t [mm]	G [kg]	Verpakt per [set]	Artikelnummer
FW F 80 Z 6	6	0,5	1	113628
FW F 80 Z 9	9	0,5	1	113629
FW F 80 Z 12	12	0,5	1	113630
FW F 80 Z 15	15	0,5	1	113975
FW F 80 L	-	0,5	1	113627