



### Guided Support set FW F L/Z

#### Toepassing

Met deze supportsets kunnen pijpschoenen met verschillende plaatdiktes geleidend worden gemonteerd. De verschillende varianten van het type Z zijn geschikt voor de aangegeven plaatdiktes (t) en maken het bovendien mogelijk opwaartse krachten op te nemen.

#### Levering

Uitlevering geschiedt als set bestaande uit 2 geleidingshoeken.

#### Montage

De geleidingshoeken worden op het Kokerprofiel TP F 100 vastgezet met telkens 2 Zelfdraadsnijdende schroeven FLS F per hoek, zodat per Support set 4 schroeven nodig zijn.

#### Technische gegevens

Type	Toelaatbare belasting $F_y$ [kN]	Toelaatbaar moment door $F_y$ [kNm]	Toelaatbare belasting $F_z$ [kN]
FW F 100, alle types Z	1,9	0,4	6,4
FW F 100, type L	1,9	-	-

\*) Het moment wordt berekend door  $M = F_y \times h$ , waarbij de toelaatbare belasting  $F_y$  niet mag worden overschreden. De maat h wordt gemeten vanaf hart buis tot bovenkant voetplaat.

Voornoemde toelaatbare belastingen zijn vastgesteld aan de hand van belastingproeven overeenkomstig DIN EN 13480-3 Bijlage J.

De gebruikte pijpschoen dient separaat te worden beoordeeld.

Materiaal: Staal , HCP

Type	t [mm]	G [kg]	Verpakt per [set]	Artikelnummer
FW F 100 Z 6	6	0,6	1	113632
FW F 100 Z 9	9	0,6	1	113633
FW F 100 Z 12	12	0,6	1	113634
FW F 100 Z 15	15	0,6	1	113976
FW F 100 L	-	0,6	1	113631